



**Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
BAG-AGG.230.8.2022

2022-05-24 *po zmianie*

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej **zamawiający**) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: **sukcesywne dostawy artykułów biurowych**
Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu OFERTA.

Termin i sposób wykonania/dostawy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do czasu wyczerpania wartości brutto umowy.

Sposób obliczenia ceny: zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w formularzu OFERTA. Wykonawca określa ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto, w których **uwzględnia całkowity koszt** (w tym transport i rozładunek) dotyczący dostarczenia artykułów biurowych do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego w budynku położonym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C. Dla każdej pozycji w tabeli wykonawca oblicza sumę iloczynów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jako wartość brutto, a w podsumowaniu pozycji podaje całkowitą cenę brutto. **Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów stanowiących cały asortyment zamówienia.** Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której wykonawca nie podał ceny/ wartości dotyczącej jakiegokolwiek produktu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnętrznego).

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia w sposób należyty, na odpowiednim poziomie jakości dostawy oraz usług związanych z tą dostawą.

OFERTE składają się na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl>, w terminie upływającym w dniu **26 maja 2022 r. o godzinie 10:00**. Wykonawca składa OFERTE w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem w formacie PAdES.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail: anna.kamińska@urpl.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/ zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wplynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował **najniższą całkowitą cenę** za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy.

Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

OFERENT/WYKONAWCA

nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon

O F E R T A**ZAMAWIAJACY**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (BAG-AGG.230.7.2022) dotyczące zamówienia w przedmiocie:

sukcesywne dostawy artykułów biurowych

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia za całkowitą cenę brutto () PLN

(słownie złotych:)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług () PLN,

co wynika z zestawienia asortymentu:

poz.	Artykuł (nazwa/rodzaj/marka)	opis, sposób pakowania (uwaga pod tabelą)	cena jednostkowa netto [zł]	ilość	wartość brutto [zł]
1.	Akumulatorki AA	akumulatorki AA		10	
2.	Akumulatorki AAA	akumulatorki AAA		10	
3.	Bateria alkaiczna	bateria alkaiczna AA-70, AAA-30		50	
4.	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm klejona	karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm ±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, mix kolorów		50	
5.	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm nieklejona	karteczki, nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm ±1mm; bloczek o wysokości min. 40mm; mix kolorów		50	
6.	Blok makulaturowy A4	format A4; gramatura nie mniejsza niż 70g/m ² , kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek		20	
7.	Blok makulaturowy A5	format A5, gramatura nie mniejsza niż 70g/m ² ; kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm, klejony po krótszym boku, zawierający min. 100 kartek		20	
8.	Brulion A5 96 kartek w kratkę	format A5, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min. 70g/m ² ; zawierający 96 kartek		50	
9.	Brulion A4 96 kartek w kratkę	format A4, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie, gramatura min. 70g/m ² ; zawierający 96 kartek		30	
10.	Cienkopis kulkowy automatyczny gumowy uchwyt	gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania 0,25mm ±0,1mm, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min. 900m. tusz nie rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4 kolory tuszu do wyboru		96	
11.	Cienkopisy różnokolorowe	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,3mm, końcówka oprawiona w metalowej oprawce, nasadka/skuwka z klipem w kolorze tuszu, różne kolory		320	
12.	Clip 15 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, 15mm		20	
13.	Clip 19 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, 19mm		20	
14.	Clip 25 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, 25mm		20	
15.	Clip 32 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, 32mm		20	
16.	Clip 51 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, 51mm		10	
17.	Datownik	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, stopka antypoślizgowa, data w wersji ISO oraz polskiej; wysokość liter i cyfr 4mm; samotuszujący		20	
18.	Długopis jednorazowy	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm ±0,1mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, min. 4 kolory tuszu do wyboru		1000	
19.	Długopis na sprężynce	zaopatrzone w rozciągliwą sprężynkę (długość po rozciągnięciu do ok. 1m) lub kuleczkowy łańcuszek; posiadający samoprzylepną podstawkę, w której osadzony jest długopis; możliwość ustawienia długopisu w pionie i w poziomie, kolor niebieski		30	
20.	Długopis żelowy automatyczny	długopis żelowy typu Pentel K-116 lub równoważny, zakres równoważności: ergonomiczny gumowy uchwyt, grubość linii 0,3mm, grubość końcówki 0,6mm ±0,1mm, długość linii pisania min. 550m; kolor do ustalenia przy zamówieniu		540	

21.	Dziurkacz min. 25 kartek	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm; średnica dziurek 5,5mm, dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni	25	
22.	Foliopis kolorowy do płyt CD czarny	idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np. CD, DVD, folii, szkłe, metalu, wodoodporny, szybkoschnący, grubość linii pisania max. 0,6mm	150	
23.	Grafit 0,5 HB	do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość 0,5mm; w opakowaniu 12 szt.	100	
24.	Grafit do ołówka 0,7 HB	do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość 0,7mm; w opakowaniu 12 szt.	100	
25.	Grzbiet do bindowania plastikowy 8mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 8mm, różne kolory, w opakowaniu 100 szt.	2	
26.	Grzbiet do bindowania plastikowy 10mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 10mm, różne kolory, w opakowaniu 100 szt.	2	
27.	Grzbiet do bindowania plastikowy 12mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 12mm, różne kolory, w opakowaniu 100 szt.	4	
28.	Grzbiet do bindowania plastikowy 14mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 14mm, różne kolory, w opakowaniu 00 szt.	4	
29.	Grzbiet do bindowania plastikowy 16mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 16mm, różne kolory, w opakowaniu 100 szt.	2	
30.	Grzbiet do bindowania plastikowy 22mm	wykonany z plastiku, przeznaczony do formatu A4, szerokość 22mm, różne kolory, w opakowaniu	2	
31.	Gumka ołówkowa	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała, przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru	210	
32.	Klej w sztyfcie 25g	przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazę PVP, szybkoschnący nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu, bezzapachowy, usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gwarancja przydatności min. 2 lata, gramatura 25g ±1g	120	
33.	Klej w płynie 50ml	przeznaczony do klejenia papieru, tektury oraz fotografii, szybkoschnący nie marszczy papieru; bezbarwny, bezzapachowy, wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gramatura. 30-50ml	600	
34.	Klej kropelka 2ml	klej typu Kropelka lub równoważny, zakres równoważności: błyskawiczny, cyjanoakrylowy, przeznaczony do klejenia wszelkiego rodzaju materiałów wykonanych z ceramiki, plastiku, drewna, metalu, gumy lub porcelany, opakowanie o poj. min. 2ml	2	
35.	Koło zeszyt A4 80 kart	kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm, po stronie prawej margines; kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu; spirala z lewej strony; min. 4 dziurki z lewej strony, gramatura 70g/m ² ±10g/m ² ; min. 80 kart	20	
36.	Koło zeszyt A5 80 kart	boczna spirala, format A5, w twardej oprawie min. 300 g/m ² , kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub większa ilość dziurek, min. 80 kart	40	
37.	Koperta bąbelkowa A4	wykonana z papieru w kolorze białym, z samoklejącym paskiem, wewnątrz wyłożona folią bąbelkową, wymiary zewn. 290 x 370mm, wymiary wewn. 270 x 360mm, w opakowaniu 50 szt.	200	
38.	Koperta biała C4 HK	wykonana z papieru; format C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, gramatura min. 100g/m ² ; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w opakowaniu 250 szt.	25	
39.	Koperta C5 biała HK	wykonana z papieru, format C5-HK. w kolorze białym, z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym, gramatura min. 90g/m ² , w opakowaniu 50 szt.	60	
40.	Korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką, w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie, szybkoschnący, miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu, pojemność min. 12ml	40	
41.	Korektor w taśmie 4,20mm x 10m	przezroczysta obudowa, ergonomiczny kształt, mechanizm regulacji napięcia taśmy, możliwość natychmiastowego pisania, nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach, szerokość taśmy 4,20mm, długość taśmy 10m	190	
42.	Koszulka A4 na katalogi op. 10 szt.	koszulki A4 na katalogi poszerzane harmonijkowo bez klapki - koszulka A4 na katalogi 170mic. ±10mic. boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, otwierana z góry. wykonana z pvc, opakowanie 10 szt.	50	
43.	Koszulka krystaliczna 55mic. op. 100 szt.	format A4, wykonana z folii PP, antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min. 55mic. otwierana z góry, opakowanie 100 szt.	600	
44.	Maczka glicerynowa do palców	zwilżacz do palców z glicerynowym żelem, pojemność min. 20ml bezpieczny dla środowiska	20	

45.	Marker permanentny	wodoodporny, szybkoschnący, odporny na ścieranie; końcówka okrągła; skuwka w kolorze tuszu lub korek w nasadce i obudowie w kolorze czarnym		240	
46.	Nożyczki 16,5cm biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, długość 16-17cm		75	
47.	Nożyczki 20cm	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, długość 20-21cm		25	
48.	Nóż do papieru, plastikowa oprawa	nóż do cięcia papieru, dl. ostrza min. 100mm. wysuwane ostrze z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, plastikowa oprawa		20	
49.	Ołówek automatyczny 0,7mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,7mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, minimum 1 kolor, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką		100	
50.	Ołówek automatyczny 0,5mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips, min. 3 kolory do ustalenia przy zamówieniu, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką		48	
51.	Ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie, twardość grafitu 2B, B, H, HB posiadający gumkę do ścierania dla HB, twardość grafitu do ustalenia przy zamówieniu		400	
52.	Poduszka do stempli metalowych	poduszka do stempli metalowych nasączona tuszem czerwonym tuszem		5	
53.	Post-it 76mm x 101mm, 100 kartek	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 10mm ±5mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku minimum 100 karteczek, w kolorze żółtym		60	
54.	Post-it 76mm x 127mm, 100 kartek	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 127mm ±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		240	
55.	Post-it 38mm x 51mm, 100 kartek	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 38mm x 50mm ±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi, w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		300	
56.	Post-it 51mm x 76mm, 100 kartek	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 51mm x 76mm ±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym		120	
57.	Post-it 76mm x 76mm, 100 kartek	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 76mm ±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym		360	
58.	Przekładka 1/3 A4	rozmiar min. 235mm x 105mm (ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do segregowania dokumentów, długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora, opakowanie 100 szt., w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów		90	
59.	Przybornik na biurko	przybornik wielofunkcyjny na biurko, stojący, z przegródkami na długopisy i spinacze		20	
60.	Rozszywacz	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę		100	
61.	Segregator A4/50	format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość grzbietu 50mm, wykonany z tektury pokrytej z 2 stron folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		200	
62.	Segregator A4/75	format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość grzbietu 75mm; wykonany z tektury pokrytej z 2 stron folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		600	
63.	Skoroszyt A4 PCV A4 bez zawieszki	skoroszyt PCVA4, przednia okładka przezr. tylna kolorowa, papierowy, biały, wysuwany pasek opisowy, z wążkami, bez zawieszki, min. 4 kolory		200	
64.	Skoroszyt A4 do segregatora	wykonany z polipropylenu PP o grubości min. 100mic. przód i min.160mic. tył, format A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, z boku wsuwany papierowy pasek, zaokrąglone rogi okładek, metalowe wąsy, min. 4 kolory, opakowanie 20 szt.		60	
65.	Spinacz okrągły 28mm op. 100 szt.	galwanizowane, okrągłe, zaokrąglone, wielkość 28mm ±2mm, w opakowaniu 100 szt.		200	
66.	Szuflada na dokumenty A4 przezroczysta	wykonana z polistyrenu, przeznaczona na dokumenty do rozmiaru A4. możliwość ustawiania w pionie i schodkowo		100	
67.	Tablica korkowa 60cm x 90cm	wymiar 60cm x 90cm powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie zestaw mocujący		2	
68.	Taśma pakowa 48/66 brązowa	wymiar 48mm x 66mm, emulsyjny klej akrylowy o wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do większości powierzchni		100	
69.	Taśma pakowa 48/50 przezroczysta	wymiar 48mm x 50mm, emulsyjny klej akrylowy o wysokiej odporności na zrywanie, przezroczysta, przyczepna do większości powierzchni		40	

70.	Taśma samoprzylepna 19mm x 33m w podajniku	wymiar 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu, samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości, z paskiem ułatwiającym otwarcie		300	
71.	Teczka do podpisu	format A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9mm i gramaturze min. 1200g/m ² pokrytego folią polipropylenową, PVC lub okleiną skóropodobną, grzbiet harmonijkowy min. 19 wewnętrznych przegródek; każda przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek ok. 450g/m ² , min. 2 kolory		20	
72.	Teczka wiązana biała z tektury bezkwasowej 250g, grzbiet do 30mm i do 50mm	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu, grubość kartonu 250g/m ² , wielkość zewnętrzna wys. 320mm x szer. przód 237mm (± 5 mm w obu wymiarach) możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30mm i do 50mm		25000	
73.	Teczka z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z transparentnego polipropylenu, zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty, min. 4 kolory		400	
74.	Temperówka z pojemnikiem	solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym wejściem i praktycznym pojemnikiem, wyposażona w wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu		48	
75.	Tusz do stempli czarny	tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki min. 25ml, kolor czarny		60	
76.	Wąsy do skoroszytu	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu 25 szt.; min. 4 kolory		20	
77.	Zakładka indeksująca papierowa 5 kolorów 20mm x 50mm	rozmiar 20mm x 50mm ±2mm; wykonane z polipropylenu lub papieru; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach		600	
78.	Zakładka indeksująca strzałka	zakładki indeksujące - strzałki pomagają skierować uwagę na określone fragmenty dokumentu i dokładnie wskazać właściwe słowo, akapit, lub liczbą w tekście; możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich; opakowanie/zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 szt. każdego koloru, w rozmiarze 12mm x 43mm ±2mm		60	
79.	Zakładka indeksująca 25mm x 43mm op. 50 szt.	rozmiar 25mm x 45mm ±2mm; wykonane z polipropylenu, pół transparentne, nie zasłaniają tekstu, na którym są przyklejone; grubość min. 60mic.; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach; 50 szt. w opakowaniu		50	
80.	Zakreślacz kolorowy	zakreślacz fluorescencyjny, z tuszem na bazie wody, duża odporność na wysychanie, nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta szerokość linii od 1mm do 5 mm; różne kolory, mix kolorów		240	
81.	Zszywacz biurowy do 15 kartek	zszywa do 15 kartek, zszywki 10, pojemność magazynka 100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna		50	
82.	Zszywacz biurowy do 30 kartek	zszywa do 30 kartek, zszywki 24, pojemność magazynka 100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna		50	
83.	Zszywki 10/5	rozmiar 10; wykonane z wysokiej jakości stali, możliwość zszywania 15 kartek o gramaturze 80g/m ² ; opakowanie 1000 szt.		300	
84.	Zszywki 24/6	rozmiar 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, możliwość zszywania 30 kartek o gramaturze 80g/m ² ; opakowanie 1000 szt.		300	
85.	Płyta CD 700 MB	płyta CD 700 MB Verbatim lub równoważne		1000	
86.	Płyta DVD 4,7 GB	płyta DVD +R 4,7 GB 16x Verbatim lub równoważne		500	
87.	Saszetka na klucze plomba	saszetka plombowana o wymiarach 16 x 16cm płaska wykonana z impregnowanej tkaniny poliestrowej typu Codura, wymiary 16 x 16cm, okienko z dostępem tylko od wewnątrz saszetki		5	
88.	Żarówka LED E27	żarówka Led E 27 40W ciepły biały kolor		50	
89.	Żarówka LED E14	żarówka Led E 14 40W ciepły biały kolor		50	
90.	Ręcznik papierowy	ręcznik papierowy typu Velvet lub równoważny, pakowany po 2 szt. dwuwarstwowy, 2 x 12,42m		30	
91.	Kubek jednorazowy	kubek jednorazowy plastikowy, poj. 200ml, pakowany po 100 szt.		50	
cena całkowita Σ poz. 1-91					

Uwaga: Dopuszcza się oferowanie Artykułów w mniejszych opakowaniach niż wskazane w zestawieniu, pod warunkiem obliczenia i podania wartości brutto z odpowiednim uwzględnieniem całkowitej ilości Artykułów określonej w danej pozycji zestawienia w odniesieniu do innego sposobu pakowania niż wskazany w zestawieniu.

1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że stanowię/-my wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 24 czerwca 2022 r.
7. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejsowość, data

podpis oferenta/wykonawcy
alternatywnie, podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy*

**Dokument można sporządzić w postaci elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczenia podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES) dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu*