

OFERENT/WYKONAWCA:

*nazwa, adres siedziby, e-mail,
telefon, telefaks, NIP, REGON*

OFERTA**ZAMAWIAJĄCY:**

**Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (znak sprawy) UR.BAG.AGG.230.20.2016.AK.1 dotyczące sukcesywnych dostaw do 16 listopada 2016r. **nw. materiałów biurowych i wyposażenia do siedziby zamawiającego Al. Jerozolimskie 181 C (pierwsze piętro)**

Lp.	Nazwa asortymentu	JM	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Książka kancelaryjna 100 str. Oprawa twarda /bordowa, niebieska, zielona, czarna/.	szt.	50		
2.	Kołozeszyt miękka oprawa. A-5. Kratka -100 kartek,spiralą wkręcana po dłuższym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek,otwory umożliwiające wpięcie do segregatora.	szt.	50		
3.	Kołozeszyt miękka oprawa. A-4. Kratka -100 kartek,spiralą wkręcana po dłuższym boku,mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek,otwory umożliwiające wpięcie do segregatora.	szt.	50		
4.	Blok makulaturowy A4 w kratkę 50 kartek	szt.	100		
5.	Blok makulaturowy A5 w kratkę 50 kartek	szt.	150		
6.	Teczka kartonowa wiązana biała, trzyskrzydłowa nie klejona na min.100 kartek. Gramatura papieru min.380g.	szt	2000		
7.	Koszulki krystaliczne, wysokoprzezroczyste; A-4, multiperforowane, wyk. z folii o grubości 55 mikronów. Opakowanie 100 szt. Typu Esselte lub równoważne.	op.	1200		
8.	Koszulki na katalogi A-4, krystaliczne, na grube pliki do min.60 kartek; z poszerzonym dnem i brzegiem /23mm/, otwierane u góry. PCV 170 mikronów/op 10 szt. Typu Esselte lub równoważne.	op.	50		
9.	Kieszon samoprzylepna na płyty CD/DVD zamykana od góry, wykonana z folii przezroczystej op. 10 szt.	op.	50		
10.	Segregator A-4, 75- 80 mm, z mechanizmem dźwigniowym, wyk. z kartonu pokrytego polipropylenem. Dwustronna etykieta na grzbiecie,dolna krawędź wzmocniona metalową szyną.	szt.	2300		

11.	Segregator A-4, 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, wyk. z kartonu pokrytego polipropylenem. Dwustronna etykieta na grzbiecie, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną.	szt.	2300		
12.	Segregator A-4, 30-35 mm., dwuringowy, z mechanizmem dźwigniowym.	szt.	100		
13.	Kartki do notatek -białe. Kostka 8,3 x 8,3 cm w opakowaniu 500 kartek, nieklejone	bl.	200		
14.	Zakładki samoprzylepne, papierowe w pięciu kolorach, w bloczku po 500szt. (100 szt. każdego koloru). O wymiarach 15 x 50mm - neon. Typu Post-it lub równoważne.	bl.	300		
15.	Zakładka indeksująca typu 3 M lub równoważne 4 kolory po 6 szt. w komplecie 50,8x38 mm	kom.	50		
16.	Zszywki stalowe, 24/6 (op - 1000 szt.).	op.	200		
17.	Zszywki stalowe, małe 10/5 (op - 1000 szt.).	op.	200		
18.	Temperówka z pokrywką małą okrągłą. Typu Donau lub równoważne.	szt.	100		
19.	Gumki ołówkowe o wym. 3,5x1 cm, 6x1,3 cm; nie niszczy ścieranej powierzchni.	szt.	100		
20.	Klej uniwersalny w płynie, wyposażony w rolkę dozującą wypływ kleju, /nie marszczy papieru; poj.30-50ml /.	szt.	50		
21.	Nożyczki biurowe, satynowe, ostrze ze stali nierdzewnej, ręczka z niełamliwego plastiku; 20-21,5 cm. Wzbogacone o gumowy uchwyt Laco lub równoważne.	szt.	30		
22.	Nożyczki biurowe, satynowe, ostrze ze stali nierdzewnej, ręczka z niełamliwego plastiku; 16 cm. Wzbogacone o gumowy uchwyt Laco lub równoważne.	szt.	50		
23.	Pióro kulkowe z płynnym tuszem pigmentowym. Tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie wygodny, gumowy uchwyt, średnica kulki 0,5 mm, grubość linii pisma ok. 0,3 mm. Kolor tuszu: czarny, niebieski, czerwony, zielony.	szt.	2000		
24.	Długopis z systemem przyciskowym, gumowy korpus, niklowana końcówka, grubość linii pisania 08/1,0 mm /niebieski, czarny, czerwony, zielony Typu Paper Mate lub równoważne.	szt.	3000		
25.	Długopis na prostopadłościennym podstawie z przyłpccem	szt.	50		
26.	Marker permanentny. Końcówka okrągła, grubość linii 2-5mm; długość linii pisania 1600m. Podwójny system szczelności skówki w opakowaniu 12szt (opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią).	szt.	500		
27.	Foliopis - 0,4 mm szybkooschnący, piszący na wszystkich powierzchniach wodoodpornych {kolor czarny} .Typu Pilot lub równoważne.Opakowania zabezpieczone folią przed wysychaniem.	szt.	200		

28.	Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm, długość taśmy ok.8m, z podajnikiem./opakowanie zabezpieczające przed wysychaniem/ Typu Priit lub równoważne.	szt	300		
29.	Taśma samoprzylepna z podajnikiem wyposażonym w metalowy nożyk; 19 mm x 7,5m klasycznie przezroczysta wytrzymała, silnie klejąca,opakowana fabrycznie w folię.	szt.	300		
30.	Tusz do stempli uniwersalny, wodny poj. 30 ml .	szt.	50		
31.	Koperta biała C-4; samoklejąca z paskiem. Zaklejana na krótkim boku./op. 250 szt./wykonana z papieru 90 g/m ² .	szt.	12500		
32.	Koperta biała C-5; samoklejąca z paskiem. Zaklejana na krótkim boku./op. 500 szt./wykonana z papieru 90 g/m ² .	szt.	15000		
33.	Linijka o długości 30cm wykonana z niełamiwego, elastycznego plastiku nieprzezroczysta	szt.	30		
34.	Półka na dokumenty wyk.z polistyrenu, posiada prowadnice umożliwiające układanie jednej szuflady na drugiej.	szt.	70		
35.	Olówek zwykły z gumką	szt.	500		
36.	Przybornik na biurko walec, posiada kilka przegródek o różnej wielkości, wkonany z akrylu	szt.	50		
37.	Zszywacz metalowy,zszywa jednorazowo do 10 kartek, głębokość wsuwania kartek 50 mm, system ładowania zszywek od góry typu Leitz lub równoważne.	szt.	50		
38.	Zszywacz metalowy,zszywa jednorazowo do 30 kartek, głębokość wsuwania kartek 50 mm, system ładowania zszywek od góry typu Leitz lub równoważne.	szt.	50		
39.	Płyty CD RW 4,,7GB x 4 opakowane w koperty Verbatim lub równoważne.	szt	2000		
40.	Płyty CD R 4,7 GB x 16 opakowane w koperty Verbatim lub równoważne.	szt	1000		
41.	Płyta DVD	szt.	2000		
42.	Przekładki kartonowe 235x105 mm, wykonane z kartonu 210g, op 100 szt (w różnych kolorach).	op.	50		
43.	Dziurkacz średni metalowy na 2 dziurki (dziurkuje jednorazowo 30 kartek, z ogranicznikiem formatu	szt.	50		
44.	Rozszywacz , metalowa konstrukcja , obudowa z trwałego tworzywa	szt.	50		
45.	Pojemnik tekturowy ścięty wykonany z tektury lakierowanej, falistej, poj. do 800 kartek ogram. 80g/m ² , posiadający wycięcie na palec ułatwiający wkładanie i zdejmowanie pudełka z półki, ściana grzbietowa opisowa, wym.255x80x320 mm gram. 480g/m ²	szt.	200		
46.	Okładka do bindowania przód i tył op. 25 szt.	op.	25		
47.	Okładka do bindowania tył op. 25 szt.	op.	25		
48.	Teczka z gumką lakierowana	szt.	250		
49.	Taśma pakowa przezroczysta	szt.	80		

50.	Zakreślacz fluorescencyjne do zastosowania na różnych rodzajach powierzchni. Grubość linii pisania 2-5 mm, kolory : żółty, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy)	szt.	500		
51.	Ścierki z mikrofibry do szyczenia szkła, luster, ekranów, wymiary 40x40 cm	szt.	50		
52.	Ręcznik papierowy, charakteryzujący się dobrymi właściwościami absorbcyjnymi oraz wytrzymałością , kolor biały, makulatura ekologiczna, gram. 25g/m,1 warstwowy, dl. Rolki 235 mb, śr. rolki 190 mm, szer. Rolki 190 mm, perforacja , ilość listków 950	szt.	50		
53.	Teczka zawieszana do akt osobowych Esselte lub równoważne, wykonana z mocnego kartonu 230 g/m2.Przeznaczona do przechowywania akt osobowych. Wewnątrz 3 przegródki do zachowania standardowego podziału dokumentów z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, zakończenie pracy. W każdej przegródce mechanizm skoroszytowy umożliwiający wpięcie dokumentów.: format: A4 - wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie - szybka identyfikacja dokumentów dzięki etykietom - kolor brązowy	szt.	200		
Łącznie wartość					

Wyposażenie

L.p.	Nazwa asortymentu	JM	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Czajnik elektryczny, pojemność 1,7l, płaska grzałka płytowa, moc min 2200 W, obudowa tworzywo sztuczne, atest, okres gwarancji min 2 lata	szt.	25		
2.	Flipchart na kółkach, stabilna rama aluminiowa, stojak z regulacją wysokości na metalowej okrągłej podstawie, kółka z hamulcami pozwalającymi na łatwy transport, biała powierzchnia magnetyczna do pisania, uniwersalne regulowane haczyki do przymocowania papieru	szt.	3		
3.	Lampka biurowa typu Kanlux lub równoważne, wysięgnik giętki, regulacja we wszystkich płaszczyznach, zasilanie 220-240V, moc max. 60W, żarówka	szt.	15		
4.	Niszcarka do niszczenia dokumentów i płyt CD. Automatyczny start/stop. Wylącznik zintegrowany z funkcją cofania. Zatrzymuje się automatycznie w momencie wyjęcia kosza na śinki, lub przepełnienia. Tryb ZES zerowy pobór prądu w stanie czuwania. Poziom zapelnienia kosza widoczny poprzez półprzezroczyste okienko. Wyjmowany kosz na śinki. Pojemnik kosza min 33l. Wymiary niszcarki (dł.x szer.x wys.) 375x310x600	szt.	10		

5.	Wózek platformowy do przewożenia dokumentacji składany , dł. 700 mm, szer. 480 mm, wys.850 mm , nośność 120 kg, 2 kółka skrotne, 2 kółka stale	szt.	5		
Łącznie wartość					

składam/y ofertę na wykonanie ww. zamówienia za cenę brutto:zł,
w tym kwota podatku od towarów i usług wynosi.....zł.

1. Oświadczam/y, że posiadamy/y uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające mi/nam wykonanie ww. zamówienia oraz dysponuję/my potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego zamówienia.
2. Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminie
3. Oświadczam/y, że udzielam/ymiesiący gwarancji* na
4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/my się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego**.
5. Uważam/y się za związanych tą ofertą w terminie dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wyrażam/y zgodę na zamieszczenie przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych OFERENTA/WYKONAWCY oraz ceny lub cen.

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć, podpis OFERENTA/WYKONAWCY

* wypełnić w razie potrzeby

** możliwe jest modyfikowanie tego punktu przez komórkę właściwą odpowiednio do przedmiotu lub warunków wykonania zamówienia