

Załącznik 1
specyfikacja wielofunkcyjnego urządzenia drukującego
do wniosku UR.BI.ISI.26.0014.2016.ZB.3.

OGÓLNE	
przeznaczenie	mała grupa robocza
gwarancja	3 lata on-site
Funkcje	Drukarka, kopiarka, skaner, fax
technologia druku	laserowy, LED, kolorowy
zarządzanie	http, panel urządzenia z graficznym kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 4", interfejs w j. polskim
interfejsy urządzenia	USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
zasobniki papieru	kaseta o poj. min. 250 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z możliwością instalacji kolejnych kaset podajnik na pojedyncze arkusze lub podajnik uniwersalny
odbiornik wydruków	o poj. min. 100 ark. Formatu A4 o gramaturze 80
Obsługiwana gramatura nośników -podajnik standardowy	70-170 g/cm ² (bądź szerszy przedział z zachowaniem wskazanego dla druków jednostronnych)
podajnik dokumentów	automatyczny o poj. min. 50 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z automatycznym dwustronnym skanowaniem dokumentu
sterowniki do systemów operacyjnych:	Microsoft Windows: Server 2008 Std 64 bit, XP (32 i 64 bit), 7 (32 i 64 bit),
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, TCP, UDP
DRUKARKA	
rozdzielczość drukowania	min. 600 x 600 dpi mono/kolor
szybkość drukowania	min 28 str/min jednostronnie formatu A4 mono/kolor
Czas wydruku pierwszej strony	do 12 sek. mono/kolor
druk dwustronny	automatyczny (wbudowany moduł druku dwustronnego)
Druk bezpośredni z USB	Tak
języki obsługi drukarek	PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.7 bądź emulacje
Sposoby druku sieciowego	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100)
KOPIARKA	
rozdzielczość kopiowania	600 x 600dpi mono/kolor
szybkość kopiowania	min. 28 str./min. jednostronnych kopii formatu A4 mono/kolor
czas uzyskania 1 kopii	do 12 sek. mono/kolor
pomniejszanie/powiększanie	50-200%
metody kopiowania	1-1, 1-2, 2-1, 2-2
SKANER	
typ skanera	płaski, kolorowy z automatycznym podajnikiem dokumentów
skanowanie dwustronne	automatyczne
rozdzielczość optyczna	min. 300x300 (mono/kolor)
rodzaje skanowania	sieciowe TWAIN, do e-mail, do SMB, do FTP, do USB
formaty zeskanowanych plików	JPEG, JPG, PDF
szybkość skanowania	min. 28 stron A4 mono/kolor skanowania jednostronnego
FAX	
typ linii	analogowa
modem	33,6 kbps