

Załącznik 1
specyfikacja wielofunkcyjnego urządzenia drukującego
do wniosku UR.BI.ISI.26.0014.2016.ZB.1.

| | |
|--|--|
| OGÓLNE | |
| gwarancja | 3 lata on-site |
| Funkcje | Drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| technologia druku | laserowy, LED, kolorowy |
| zarządzanie | http, panel urządzenia z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 4", interfejs w j. polskim |
| interfejsy urządzenia | USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| zasobniki papieru | kaseta o poj. min. 250 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z możliwością instalacji kolejnych kaset podajnik na pojedyncze arkusze lub podajnik uniwersalny |
| odbiornik wydruków | o poj. min. 100 ark. Formatu A4 o gramaturze 80 |
| Obsługiwana gramatura nośników -podajnik standardowy | 70-170 g/cm ² (bądź szerszy przedział z zachowaniem wskazanego dla druków jednostronnych) |
| podajnik dokumentów | automatyczny o poj. min. 50 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z automatycznym dwustronnym skanowaniem dokumentu |
| sterowniki do systemów operacyjnych: | Microsoft Windows: Server 2008 Std 64 bit, XP (32 i 64 bit), 7 (32 i 64 bit), |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
| DRUKARKA | |
| rozdzielczość drukowania | min. 600 x 600 dpi mono/kolor |
| szybkość drukowania | min 30 str/min jednostronnie formatu A4 mono/kolor |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 12 sek. mono/kolor |
| druk dwustronny | automatyczny (wbudowany moduł druku dwustronnego) |
| Druk bezpośredni z USB | Tak |
| języki obsługi drukarek | PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.7 bądź emulacje |
| Sposoby druku sieciowego | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100) |
| KOPIARKA | |
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600dpi mono/kolor |
| szybkość kopiowania | min. 30 str./min. jednostronnych kopii formatu A4 mono/kolor |
| czas uzyskania 1 kopii | do 12 sek. mono/kolor |
| pomniejszanie/powiększanie | 50-200% |
| metody kopiowania | 1-1, 1-2,2-1,2-2 |
| SKANER | |
| typ skanera | płaski, kolorowy z automatycznym podajnikiem dokumentów |
| skanowanie dwustronne | automatyczne |
| rozdzielczość optyczna | min. 300x300 (mono/kolor) |
| rodzaje skanowania | sieciowe TWAIN, do e-mail, do SMB, do FTP, do USB |
| formaty zeskanowanych plików | JPEG, JPG, PDF |
| szybkość skanowania | min. 30 stron A4 mono/kolor skanowania jednostronnego |
| FAX | |
| typ linii | analogowa |
| modem | 33,6 kbps |
| faksowanie w kolorze | tak |