

Załącznik 2

specyfikacja wielofunkcyjnego urządzenia drukującego monochromatycznie na formacie A4
do wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie zamówienia nr UR.BI.ISI.26.0021.2016.ZB.1

| OGÓLNE | |
|---|---|
| Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| technologia druku | laserowy, LED, monochromatyczny |
| zarządzanie | przez stronę www w j. polskim, panel urządzenia z wyświetlaczem LCD min. 4 wiersze (j. polski) albo graficzny wyświetlacz dotykowy (j. polski) |
| interfejsy urządzenia | USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Ethernet (10/100 Base TX) |
| zasobniki papieru | min. 1 kasetka o poj. min. 250 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z możliwością instalacji kolejnych podajnik uniwersalny o pojemności min. 50 ark. formatu A4 o gramaturze 80 |
| odbiornik wydruków | o poj. min. 500 ark. formatu o gramaturze 80 |
| Obsługiwana gramatura nośników -podajnik standardowy | 70-160 g/cm ² (bądź szerszy zakres z zachowaniem wskazanego) |
| podajnik dokumentów | automatyczny o poj. min. 50 ark. formatu A4 o gramaturze 80 z automatycznym dwustronnym skanowaniem dokumentu |
| pojemność odbiornika dla dokumentów skanowanych/kopiuowanych | min. 50 ark. o gramaturze 80 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000, 2000 Server z usł. term., XP, XP x64, 2003 Server, 2003 Server z usł. term., 2003 x64 Server, 2003 x64 Server z usł. term., Vista, Vista x64, 2008 Server, 2008 x64 Server, 2008 Server z usł. term. 2008 x64 Server z usł. term., 7, Linux |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv4 TCP UDP |
| Sposoby druku sieciowego | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Socket (Raw TCP/IP) |
| DRUKARKA | |
| rozdzielczość drukowania | min. 600 x 600 dpi |
| szybkość drukowania | min 35 str/min jednostronnie formatu A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 11 sek. |
| druk dwustronny | automatyczny (wbudowany moduł druku dwustronnego) |
| Druk bezpośredni z USB | Tak |
| języki obsługi drukarek | PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.6 bądź emulacje |
| KOPIARKA | |
| kopiowanie dwustronne | automatyczne |
| rozdzielczość kopiowania | min. 300 x 300dpi |
| szybkość kopiowania | min. 35 str./min. kopii formatu A4 |
| czas uzyskania 1 kopii | do 11 sek. |
| pomniejszanie/powiększanie | 50-200% |
| metody kopiowania | 1-1, 1-2,2-1,2-2 |
| SKANER | |
| typ skanera | płaski, kolorowy z automatycznym podajnikiem dokumentów |
| skanowanie dwustronne | automatyczne |
| rozdzielczość optyczna | min. 300x300 (mono/kolor) |
| rodzaje skanowania | do e-mail, do FTP, do USB |
| formaty zeskanowanych plików | JPEG, JPG, PDF |
| szybkość skanowania | min. 35 stron A4 skanowania jednostronnego |