

Załącznik 1
specyfikacja wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na formacie A3/A4
do wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie zamówienia nr UR.BI.ISI.26.0021.2016.ZB.1

OGÓLNE	
Funkcje	drukowanie monochromatycznie i w kolorze kopiowanie monochromatycznie i w kolorze skanowanie monochromatycznie i w kolorze faxowanie monochromatycznie i w kolorze
technologia druku	laserowy, LED, kolorowy
zarządzanie	przez stronę www w j. polskim, panel urządzenia z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 10", interfejs w j. polskim
interfejsy urządzenia	USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
zasobniki papieru	min. 1 kasetę o poj. min. 500 ark. formatu A3/A4 o gramaturze 80 z możliwością instalacji kolejnych podajnik uniwersalny o pojemności min. 100 ark. formatu A3/A4 o gramaturze 80
odbiornik wydruków	o poj. min. 500 ark. formatu A3/A4 o gramaturze 80
Obsługiwana gramatura nośników -podajnik standardowy	70-170 g/cm ² (bądź szerszy zakres z zachowaniem wskazanego)
dysk twardy	zainstalowany
podajnik dokumentów	automatyczny o poj. min. 100 ark. formatu A3/A4 o gramaturze 80 z automatycznym dwustronnym skanowaniem dokumentu
pojemność odbiornika dla dokumentów skanowanych/kopiowanych	min. 100 ark. o gramaturze 80 dla formatu A3/A4
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 2000, 2000 Server z usł. term., XP, XP x64, 2003 Server, 2003 Server z usł. term., 2003 x64 Server, 2003 x64 Server z usł. term., Vista, Vista x64, 2008 Server, 2008 x64 Server, 2008 Server z usł. term. 2008 x64 Server z usł. term., 7, Linux
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 TCP UDP
Sposoby druku sieciowego	LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Socket (Raw TCP/IP)
możliwość personalizacji wyświetlacza (np.ilość ikon, tło, wygaszac).	tak
inne	urządzenie zamontowane na podstawie z kołami w celu obsługi urządzenia w pozycji wyprostowanej i łatwego jego przemieszczania
DRUKARKA	
rozdzielczość drukowania	min. 600 x 600 dpi mono/kolor
szybkość drukowania	min 40 str/min jednostronnie formatu A4 mono/kolor
Czas wydruku pierwszej strony	do 11 sek. mono/kolor
druk dwustronny	automatyczny (wbudowany moduł druku dwustronnego)
Druk bezpośredni z USB	Tak
języki obsługi drukarek	PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.6 bądź emulacje
KOPIARKA	
rozdzielczość kopiowania	min. 300 x 300dpi mono/kolor
szybkość kopiowania	min. 40 str./min. kopii formatu A4 mono/kolor , jednostronnie/dwustronnie
czas uzyskania 1 kopii	do 11 sek. mono/kolor
pomniejszanie/powiększanie	50-200%
metody kopiowania	1-1, 1-2,2-1,2-2
SKANER	
typ skanera	płaski, kolorowy z automatycznym podajnikiem dokumentów
skanowanie dwustronne	automatyczne
rozdzielczość optyczna	min. 300x300 (mono/kolor)
rodzaje skanowania	do e-mail, do FTP, do USB
formaty zeskanowanych plików	JPEG, JPG, PDF
szybkość skanowania	min. 45 stron A4 mono/kolor skanowania jednostronnego
FAX	
typ	analogowy
szybkość modemu	33,6 Kb/s